


Warianty montażowe arimeo classic S do okien z uszczelką środkową (system MD)

Do okien z uszczelką środkową (system MD) można stosować arimeo classic S w niżej przedstawionych wariantach montażowych. Wybór wariantu montażowego zależy w pierwszej kolejności od wymaganej ilości powietrza i wymaganej izolacji akustycznej. Wyniki badań dla poszczególnych wariantów zawarte są w zestawieniu parametrów użytkowych.

SINGLE ACOUSTIC

Wycięcie uszczelki środkowej na długość nawiewnika


1 arimeo, długość 200 mm



SINGLE

Wycięcie uszczelki środkowej na długość nawiewnika


1 arimeo, długość 200 mm



DOUBLE ACOUSTIC

Wycięcie uszczelki środkowej na długość nawiewnika


2 arimeo, długość każdego 200 mm



DOUBLE

Całkowite wycięcie uszczelki środkowej poza 60 mm pozostawionymi w każdym narożniku*


2 arimeo, długość każdego 200 mm



TRIPLE ACOUSTIC

Wycięcie uszczelki środkowej na długość nawiewnika


3 arimeo, długość każdego 200 mm



TRIPLE

Całkowite wycięcie uszczelki środkowej poza 60 mm pozostawionymi w każdym narożniku*

3 arimeo, długość każdego 200 mm



* Przestrzegać wskazówek dotyczących szerokości okna, strona 33.